


# Zástrčka NECU-S-ECG4-HX-Q3

číslo dielca: 570922

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Počet pripojení	1
Typ upevnenia	s aretáciou
Elektrická prípojka	4-pólový Priama zástrčka / samorezná svorka štvorhranné vyhotovenie
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Povolený priemer samostatného kábla	≥ 0,07 mm
Povolený priemer kábla	0,8 ... 1 mm
Prierez prípojky	0,14 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PBT PC
Materiál kontaktov zástrčky	pozlátený
Povolená izolácia kábla	PP PVC TPE-E