


Zástrčka FBS-SCRJ-PP-GS

Číslo dielu: 571017

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	60 g
Pokyny k rozhraniu prevádzkovej zbernice	PROFINET LWL
Špecifikácia ethernetového kábla	Optické vlákno Polymérové vlákno 980/1000 µm Priemer jednej žily: 2,2 mm
Prípustný priemer kábla	6.5 mm...9.5 mm
Druh krytia	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok poniklované
Materiál tesnení	NBR TPE