

plastová hadica PAN-M-10X1,25-NT

číslo dielca: 572089

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	65 mm
Vnútorný priemer	7,5 mm
Min. polomer ohybu	45 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 26 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,035 kg/m
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	Polyamid 12