

Plastová hadica PAN-MF-6X1-SW-500

Číslo dielu: 572093

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	35 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	15 mm
Zodpovedá norme	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 000032...391.5 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] Minerálny olej
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.016 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 65 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P