


# Adaptér VAVE-C8-1R1

číslo dielca: 573194

Classic - nepoužívať pre nové projekty

FESTO

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	3,5 g
Elektrická prípojka	4-pin / 2-pin M8 / - Zástrčka / Zásuvka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	bronz