



# Medzidoska VABF-S4-2-S

číslo dielca: 573200

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18 mm
podľa normy	ISO 15407-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0,3 ... 1 MPa
Pracovný tlak	3 ... 10 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	203,5 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	Pripojovacia doska veľkosť 18 mm podľa ISO 15407-2
Pneumatická prípojka 1	Pripojovacia doska veľkosť 18 mm podľa ISO 15407-2
Pneumatická prípojka 4	Pripojovacia doska veľkosť 18 mm podľa ISO 15407-2
Pneumatická prípojka 5	Pripojovacia doska veľkosť 18 mm podľa ISO 15407-2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina