


# Prípojovacia lišta VABM-L1-14W-G14-8-GR

Číslo dielu: 573504

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota  |
|--|--|
| Rozmer rastra                              | 16 mm  |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná  |
| Max. počet ventilových pozícií             | 8  |
| Povolenie                                  | c UL us - Recognized (OL)  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii   |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Trieda čistoty priestoru                   | Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1   |
| Skladovacia teplota                        | -20 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                           | 1243 g   |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14            | M5   |
| Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84   | M5   |
| Pneumatický prípoj 1                       | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 2                       | G1/8   |
| Pneumatický prípoj 3                       | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 4                       | G1/8   |
| Pneumatický prípoj 5                       | G1/4   |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS   |
| Materiál prípojovacej lišty                | Hliníková tvárna zliatina  |