


Napájací modul VMPAL-SP-QS8

číslo dielca: 573645

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Šírka | 23,2 mm |
| Dĺžka | 107,3 mm |
| integrovaná funkcia | s elektrickým zreťazením |
| Skladba ventilového terminálu | Kombinovateľné veľkosti ventilov |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Riadiaci tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 50 g |
| Pneumatická prípojka 1 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál napájacieho modulu | Hliníková tvárna zliatina PA - zosilnený |