

# Sieťová pripojovacia zásuvka NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Číslo dielu: 573855

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Trvanlivosť pripojenia	100
Hmotnosť výrobku	680 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu	Výstup kábla nie je v súlade s priemyselným štandardom. Prispôsobené ochrannému krytu CPX.
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	G7/8 kódované podľa NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	5
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	5
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...300 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...300 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	9 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Dĺžka kábla	2 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	65 mm
Priemer kábla	8.7 mm
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,2 mm
Štruktúra kábla	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez vodiča	1.5 000013

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	čierna
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Mosadz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená