


obslužné zariadenie FED-770

číslo dielca: 573905

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	45 mm
Výška	147 mm
Dĺžka	187 mm
Max. hrúbka predného panelu	4 mm
Užívateľská pamäť	64 Mbyte
Počet užívateľov, LED	1
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	1.024
Pamäť receptov	32 Kilobyte
Poplachy	1.024
Odchýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	64 k
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	7"
Záložná batéria	Li batéria, dobíjateľná
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	WVGA, 800x480 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,6 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Hmotnosť výrobku	1.000 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
Rozhranie tlačiarne	RS232 Sub-D zásuvka 9-pinový
PC rozhranie	RS232 Sub-D zásuvka 9-pinový
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhranie	9-pinový RS232 RS485 Zástrčka

charakteristický znak	Hodnota
	Sub-D
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	FED Designer 6.10 alebo vyšší