


Adaptér VMPAL-F20-G1/4

číslo dielca: 573914

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Pneumatická prípojka 1	Patróna 18 mm
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina