

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VK9-LP

číslo dielca: 573944

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Zhášanie iskie
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V 12 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Max. uťahovací krútiaci moment	0,27 Nm
Min. polomer ohybu kábla	34 mm
Hmotnosť výrobku	92 g
Elektrická prípojka	2-pólový / 2-žilový Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Dĺžka kábla	5 m
Žilové konce	Káblová koncovka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so samoreznou skrutkou
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA
Materiál izolácie kábla	TPV
Materiál skrutiek	Zušľachtená oceľ