

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1K8-LR

číslo dielca: 573947

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Zhášanie iskier Redukcia pridržiavacieho prúdu
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Max. uťahovací krútiaci moment	0,27 Nm
Min. polomer ohybu kábla	34 mm
Hmotnosť výrobku	47 g
Elektrická prípojka	2-pólový / 2-žilový Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Dĺžka kábla	2,5 m
Žilové konce	Káblová koncovka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so samoreznou skrutkou
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA
Materiál izolácie kábla	TPV
Materiál skrutiek	Zušíľachtená oceľ