

# Obslužné zariadenie

## CDPX-X-A-W-4


číslo dielca: 574410

Výbehový typ

FESTO

Ovládacie zariadenie 4", širokouhlá dotyková obrazovka.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	56 mm
Výška	107 mm
Dĺžka	147 mm
Max. hrúbka predného panelu	4 mm
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	2.048
Pamäť receptov	32 Kilobyte
Strany	1.000
Tag-y	10.000
Widget-y	2.000
Objek. na jednej strane	2.000
Užívateľ	50
Súčasný prístup klientov	4
Zásobník trendov	30
Krivky na widget trendu	5
Receptúry	32
Sady parametrov na receptúru	32.000
Zásobník udalostí	4
Udalosti na zásobník udalostí	2.048
Poplachy	2.000
Veľkosť súboru JavaSkript na stranu	8 Kilobyte
Veľkosť projektu	30
Scheduler	30
Podporované PLC protokoly	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odhýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	64 k
Počet systémových LED	1
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	4,3"
Záložná batéria	Li batéria, dobijateľná
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	480x272 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,4 A
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.000 g
PLC rozhranie	Ethernet RS485
USB rozhranie	áno
Slot pre SD kartu	1
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	Designer Studio