

# Prípojovacia lišta VABM-L1-18S-G38-12

číslo dielca: 574464

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                               |
|---|---------------------------------------|
| Sieťový modul                                   | 19 mm                                 |
| Max. počet miest na ventily                     | 16                                    |
| Pracovný tlak Mpa                               | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Pracovný tlak                                   | -0,9 ... 10 bar                       |
| Osvedčenie                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2 - Mierne zaťaženie koróziou         |
| LABS - konformita                               | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Max. uťahovací moment, montáž na lištu          | 1,5 Nm                                |
| Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu | 1,18 Nm                               |
| Max. uťahovací moment, montáž na stenu          | 3 Nm                                  |
| Hmotnosť výrobku                                | 936 g                                 |
| Pneumatická prípojka 1                          | G3/8                                  |
| Pneumatická prípojka 3                          | G3/8                                  |
| Pneumatická prípojka 5                          | G3/8                                  |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                          |
| Materiál prípojovacej lišty                     | Hliníková tvárna zliatina             |