


Priamočiary portál DHSL-2-EGC80TB-DGSL12

číslo dielca: 574504

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 2
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	DGSL-12
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,01 mm
Pohon, os Y	EGC-80-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s gulôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 8.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohy os Y	± 0,08 mm