

Priamočiary portál DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

číslo dielca: 574514

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 4
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	DGEA-18
Druh pohonu, os Z	elektrický Ozubený remeň
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,05 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,05 mm
Pohon, os Y	EGC-80-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 8.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,08 mm