

# Priamočiary portál DHSL-10-DGC32FAS-DGEA25

číslo dielca: 574526

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota                     |
|--|-----------------------------|
| Zostava                                      | priamočiary portál 10       |
| Užitočná záťaž                               | 0 ... 10 kg                 |
| Pohon, os Z                                  | DGEA-25                     |
| Druh pohonu, os Z                            | elektrický<br>Ozubený remeň |
| Medzipoloha, os Z                            | ktorýkoľvek                 |
| Zdvih, os - Z                                | 0 ... 800 mm                |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,05 mm                   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z     | ± 0,05 mm                   |
| Pohon, os Y                                  | DGC-32-FA                   |
| Druh pohonu, os Y                            | pneumatický                 |
| Medzipoloha, os Y                            | jednoduchý                  |
| Zdvih, os - Y                                | 0 ... 8.500 mm              |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,02 mm                   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y     | ± 0,02 mm                   |