


Priestorový portál DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

číslo dielca: 574542

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 0.5
Užitočná záťaž	0 ... 0,5 kg
Pohon, os Z	DGSL-8
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 80 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,01 mm
Pohon, os Y	EGC-50-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s gulôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,08 mm
Pohon, os X	EGC-70-TB
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s gulôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 5.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,08 mm