


# Priestorový portál DHSR-25-EGC185TB-EGC185TB-DNCE63

číslo dielca: 574556

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota   |
|--|---|
| Zostava                                      | priestorový portál 25   |
| Užitočná záťaž                               | 0 ... 25 kg   |
| Pohon, os Z                                  | DNCE-63   |
| Druh pohonu, os Z                            | elektrický<br>Ozubený remeň                                   |
| Medzipoloha, os Z                            | ktorýkoľvek   |
| Zdvih, os - Z                                | 0 ... 500 mm  |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,02 mm   |
| Pohon, os Y                                  | EGC-185-TB  |
| Druh pohonu, os Y                            | elektrický<br>Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením |
| Medzipoloha, os Y                            | ktorýkoľvek   |
| Zdvih, os - Y                                | 0 ... 2.000 mm  |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,08 mm   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y     | ± 0,08 mm   |
| Pohon, os X                                  | EGC-185-TB  |
| Druh pohonu, os X                            | elektrický<br>Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením |
| Medzipoloha, os X                            | ktorýkoľvek   |
| Zdvih, os - X                                | 0 ... 8.500 mm  |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X | ± 0,08 mm   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X     | ± 0,08 mm   |