


Multipólový rozdeľovač NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

číslo dielca: 574587

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	24 mm
Výška	23 mm
Dĺžka	113 mm
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	zelená LED
Ukazovateľ stavu	žltá LED
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	74 g
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M8, 3-pin
Elektrický prípoj 2	Priama zástrčka, M12, 8-pin
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Prúdová zaťažiteľnosť jednej zásuvky	2 A
Spôsob ochrany	IP68
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Farba púzdra	šedý
Materiál tesnení	FPM
Materiál kontaktov zástrčky	Poniklovaný a pozlátený
Materiál zásuvky	Poniklovaná mosadz