


Zástrčka NECU-S1W9-C2-ACO

číslo dielca: 574588

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	59 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	Sub-D, 9-pin, Zásuvka
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, Sub-D, 9-pin
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorka, tieniteľná
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Dovolený priemer kábla	8 mm
Prípustný priemer kábla	8 mm
Prierez pripojky	0,14 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	75 % pri 25 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PC-zosilnené