



# Ventil časového oneskorenia VZ-3-PK-3

Číslo dielu: 5755

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2 mm
Spôsob ovládania	pneumatický
Konštrukcia	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Prekrytie	negatívne prekrytie
Pokyny k nútenej dynamizácii	Spínacia frekvencia min. 1/týždeň
Prevádzkový tlak	2.5 bar...8 bar
Normálny menovitý prietok	90 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	0.25 s...5 s
Doba prestávky pre reset	55 ms
Opakovateľná presnosť, nastavenie času	± 0,5 s
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do čelného panela na montážnom ráme
Pneumatický prípoj	PK-3
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok