


Svorkovnica NECU-L3G7-C1

Číslo dielu: 576319

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Povolenie | c UL us - Listed (OL) |
| Trvanlivosť pripojenia | 100 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Hmotnosť výrobku | 12.8 g |
| Elektrický prípoj | 7-pin Pružinová svorka Priama zástrčka |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 0 V...30 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C | 12 A |
| Odolnosť proti rázovému napätiu | 4 kV |
| Prierez prípoja | 0.2 000013...2.5 000013 |
| Teplota okolia | -40 °C...85 °C |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál telesa | PA |
| Farba telesa | čierna |
| Materiál nástrčných kontaktov | Zliatina medi pocínovaný |