


# Prípojovacia P-lišta VABM-B10-20-G38-4-P53

Číslo dielu: 576365

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	310 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina