


Prípojovacia doska VMPAC-AP-14-1

Číslo dielu: 576572

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	32.8 mm
Dĺžka	169 mm
Rozmer rastra	26.8 mm
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...8 bar
Riadiaci tlak	3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	160 g
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA