

Prípojovacia doska VMPAC-AP-14-2

číslo dielca: 576573

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	32,8 mm
Dĺžka	169 mm
Sieťový modul	26,8 mm
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	160 g
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený