

Prípojovacia doska VMPAC-AP-14-B-1

číslo dielca: 576574

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Šírka | 32,8 mm |
| Dĺžka | 169 mm |
| Sieťový modul | 26,8 mm |
| Max. počet miest na ventily | 1 |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 8 bar |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 160 g |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 4 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PA - zosilnený |