

Uzatváracia skrutka NPQH-BK-G18-P10

Číslo dielu: 578406

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Druh tesnenia na naskrutkovačom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	Ľubovoľná
Tvar	Uzatváracia skrutka
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Orgán, ktorý vydáva certifikát	NSF C0523185
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri vyhlásenie o zhode NSF/ANSI 169
Teplota okolia	0 °C...150 °C
Menovitý uťahovací moment	6 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	4.4 g
Spôsob upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW5
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, chemicky ponikovaná
Materiál tesnenia závit	FPM
Materiál uvoľňovacieho krúžku	Mosadz, chemicky ponikovaná