

Nástrčné Y-spojenie NPQH-Y-Q8-E-P10

Číslo dielu: 578411

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 7.5 mm |
| Hĺbka zasunutia hadice | 16 mm |
| Montážna poloha | Ľubovoľná |
| Tvar | Tvar Y |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032 |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát | NSF C0523185 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty priestoru | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri vyhlásenie o zhode NSF/ANSI 169 |
| Teplota okolia | 0 °C...150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 44.9 g |
| Pneumatický prípoj 1 | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, chemicky poniklovaná |
| Materiál poistného krúžku | PEI |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | Mosadz, chemicky poniklovaná |
| Materiál tesnenia hadice | FPM |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál oporného krúžku | PEI |

