

Flexo spojka FK-M12X1,25

Číslo dielu: 6141

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12x1,25
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	215 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zásuvky	Oceľ pozinkované
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál guľového čapu	Cementačná oceľ
Materiál guľčikovej podložky	Cementačná oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované