



PE - menič

PE-1/8-1N

číslo dielca: 6217

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Osvedčenie | CCC |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| meraná veličina | relatívny tlak |
| metóda merania | Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník |
| Pracovný tlak | 0 ... 8 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Teplota média | 0 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Spínací výstup | Typ kontaktu |
| Spínacia funkcia | Prahová hodnota s pevnou hysteréziou |
| Funkcia spínacieho prvku | Menič |
| Bod zapnutia, maximálny | 2 bar |
| Bod vypnutia, minimálny | 0,5 bar |
| Max. spínacia frekvencia | 1 Hz |
| Minimálny záťažový prúd | 100 mA |
| Rozsah pracovného napätia AC | 12 ... 250 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | 12 ... 250 V |
| Elektrická prípojka | Závitová svorka |
| Typ upevnenia | Voliteľný: na montážny rám 1n s priebežným vŕtaním |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Hmotnosť výrobku | 40 g |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok PA Oceľ |
| Materiálová informácia, spínací kontakt | strieborný |
| Materiálová informácia, elektrický prípoj | Mosadz |
| Materiálová informácia pre membránu | TPE-U(PU) |
| Spôsob ochrany | IP00, IP20 s ochranným krytom |