


Závitová L-rýchlospojka GCK-3/8-PK-9-KU

číslo dielca: 6272

FESTO

plastové vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	L-tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R3/8
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 9mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiál závitového čapu	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS