



# PE-menič PE-1/8-1N-SW

Číslo dielu: 6484

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-1
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Max. tlak preťaženia	12 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Spínací výstup	kontaktný
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysterézou
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Spínací bod max.	2 bar
Min. bod vypnutia	0.5 bar
Max. frekvencia spínania	1 Hz
Minimálny zaťažovací prúd	100 mA
Rozsah prevádzkového napätia AC	12 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...250 V
Kategória použitia, indukčná záťaž	AC-14 DC-13
Kategória použitia pre ohmické zaťaženie	AC-12 DC-12
Elektrický prípoj	3 pripojovacie lanká
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Dĺžka kábla	0.5 m
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	voliteľne: na montážnom ráme 1n s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj	G1/8
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Zosilený PA Oceľ VMQ (silikón)
Materiál spínacieho kontaktu	Striebro
Materiál elektrického prípoja	pocínovaný
Materiál membrány	TPE-U(PU)
Možnosti nastavenia	pevne nastavená
Druh krytia	IP67
Izolačné napätie	2 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň znečistenia	3