


Člen ALEBO OS-PK-3

Číslo dielu: 6684

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | Funkcia ALEBO |
| Pneumatický prípoj 1 | PK-3 |
| Pneumatický prípoj 2 | PK-3 |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom |
| Normálny menovitý prietok | 120 l/min |
| Prevádzkový tlak | 1.6 bar...8 bar |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Materiál telesa | POM |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| Menovitá šírka | 2.4 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 9 g |
| Pneumatický prípoj 3 | PK-3 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |