

Guľový ventil QH-1 1/2

číslo dielca: 6837

FESTO

Ručný mosadzný guľový ventil s ISO 228 závitom.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatická prípojka 1	G1 1/2
Pneumatická prípojka 2	G1 1/2
Typ ovládania	manuálny
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok	84.000 l/min
Menovitá hodnota	40 mm
Materiál telesa	Mosadz
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 228-1
Konštrukčné vyhotovenie	guľový kohút
Menovitý tlak procesného ventilu	20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny ďalšie médiá na požiadanie
Teplota média	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1.730 g
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál gule	Mosadz, pochrómovaná
Materiál hriadeľa	Mosadz