



Prepínač HW-6-38

číslo dielca: 7199

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	8/6 bistabilný
Štandardný menovitý prietok	180 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Druh riadenia	priamo
Celkové úniky	1 l/h
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	1,7 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5