


# Plunžrový mikroventil S-3-PK-3-B

Číslo dielu: 7843

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Funkcia ventilu                    | 3/2 zatvorený monostabilný        |
| Spôsob ovládania                   | mechanicky                        |
| Normálny menovitý prietok          | 60 l/min                          |
| Pneumatický pracovný prípoj        | PK-3                              |
| Prevádzkový tlak                   | -0.95 bar...8 bar                 |
| Konštrukcia                        | Sedlový ventil s vratnou pružinou |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina                |
| Menovitá šírka                     | 1.8 mm                            |
| Princíp tesnenia                   | mäkký                             |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                         |
| Spôsob riadenia                    | priamo                            |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Teplota okolia                     | -10 °C...60 °C                    |
| Ovládacia síla                     | 6 N                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 7 g                               |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom             |
| Pneumatický prípoj 1               | PK-3                              |
| Pneumatický prípoj 2               | PK-3                              |
| Materiál telesa                    | Plast<br>Mosadz                   |