

Rozdeľovací blok FR-4-1/4-C

Číslo dielu: 7849

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	11.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Počet výstupov	3
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vnútorňý závit G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok