



# Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

číslo dielca: 8000210

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o strojoch
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Snímač tlaku s tenkým kovovým filmom
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Spínací výstup	2xPNP
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia spínacieho prvku	Antivalent
Bod zopnutia	0,25 bar
Bod zapnutia, maximálny	0,4 bar
Bod vypnutia, minimálny	0,05 bar
Max. výstupný prúd DC	500 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Rozsah pracovného napätia DC	19,2 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	4-pólový M12x1 Zástrčka podľa EN 60947-5-2 okružle prevedenie
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka	G1/8
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál elektrického prípoja	PBT
možností nastavenia	pevne nastav.
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L