

Vertikálna napájacia doska VABF-S2-2-P1A14-G12

číslo dielca: 8000549

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	54 mm
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Alternatívne napájanie tlakom pre 1 a 14
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Vstupný tlak 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Vstupný tlak 1 psi	7,25 ... 145 psi
Štandardný menovitý prietok	2.800 l/min
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	605 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok