


Prevodovka EMGC-40-P-G12-SEC-67

číslo dielca: 8000598

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	67 mm
Vôľa otočenia	0,67 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	6.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-20 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	10 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,04 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	12,5 Nm
Max. stupeň účinnosti	92 %
Odolnosť voči krúteniu	0,85 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	550 g
Kód rozhrania, výstup motora	40G
Kód rozhrania, motor in	67A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS