


Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/8-D-7-MINI-A-MPA

Číslo dielu: 8002344

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Veľkosť | Mini |
| Konštrukčný rad | D |
| Ochrana proti manipulácii | Otočný ovládač s aretáciou |
| Montážna poloha | zvisle +/- 5° |
| Odpúšťanie kondenzátu | plnoautomatické |
| Konštrukcia | Filter s regulačným ventilom s manometrom Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou |
| Max. množstvo kondenzátu | 22 cm ³ |
| Jemnosť filtra | 40 µm |
| Ochrana nádobiek | Kovový ochranný kôš |
| Indikácia tlaku | s manometrom |
| Prevádzkový tlak | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...7 bar |
| Max. tlaková hysteréza | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 800 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 660 g |
| Spôsob upevnenia | Montáž do vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/8 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál nádoby | PC |