

# Spojovacie vedenie NEBV-

Číslo dielu: 8003577

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Obmedzenie prídžiavacieho prúdu Ochranné zapojenie
Označenie potrubia	bez držíaka štítiku
Trvanlivosť pripojenia	50
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka Zásuvka, úzka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZC, drážkovaná skrutka Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka Pripojovací obrazec tvar C, podľa EN 175 301-803 Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2 25 4 44
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy uhlový
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZB, funkčná skrutka M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2 25 3 44
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...230 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...230 V
Dĺžka kábla	0.5 m...30 m

Charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Štandard vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál plášťa kábla	PVC TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá