

# Prípojovacia lišta VABM-L1-18W-G38-6-G

číslo dielca: 8004915

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	19 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	6
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.723 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina