


Elektromagnetická cievka

VACN-H1-A1-1

číslo dielca: 8022877

FESTO

pre tubus kotvy 14 mm, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 24 V DC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Minimálny čas pritiažnutia	12 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 11,9 W
Prípustné kolísanie frekvencie	+/- 10 %
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Okolité teplota a teplota média	-20 - 60 °C (pri obmedzenej dobe zapnutia)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	2 Nm
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď