


Elektromagnetická cievka

VACS-C-C1-1

číslo dielca: 8025330

FESTO

Pripojovací obraz Tvar C, podľa EN 175 301, 24 V DC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	IEC 61010-1
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 2,6 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Okolité teplota a teplota média	-10 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	35,2 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď