

Elektromagnetická cievka VACS-C-C1-5

Číslo dielu: 8025331

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	IEC 61010-1
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	12 V DC: 2,6 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Obmedzenie teploty prostredia a média	-10 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	36.1 g
Elektrický prípoj	Tvar C podľa EN 175301-803
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'