

Elektromagnetická cievka VACS-C-C1-3W

Číslo dielu: 8025338

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zodpovedá norme | IEC 61010-1 |
| Doba zopnutia | 100% |
| Trieda izolačného materiálu | H |
| Parametre cievky | 230/240 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 3,0 VA, pridržiací výkon 2,3 VA |
| Odolnosť proti rázovému napätiu | 4 kV |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Prípustné výkyvy napätia | +/- 10 % |
| Povolenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | smernica EÚ k nízkemu napätiu |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Obmedzenie teploty prostredia a média | -10 - 50 °C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 °C...50 °C |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 34.6 g |
| Elektrický prípoj | Tvar C podľa EN 175301-803 |
| Spôsob upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | PA Oceľ |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Med' Oceľ Termoplast |
| Materiál vinutia | Med' |