


# Škrtenie VFFG-T-M5-10

Číslo dielu: 8025713

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Spôsob upevnenia	so závitom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	40.8 l/min
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...10 bar
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Menovitá šírka	1.05 mm
Hodnota b	0.5
Hodnota C	0.14 000022
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.5 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dutej skrutky	PA